

# Scheda del prodotto

## Lavaocchi su piedistallo con nastro riscaldante e vaschetta chiusa in ASA

EXP-AH-45GS/P

Per evitare che l'acqua all'interno delle tubature del lavaocchi/viso su piedistallo congeli a causa di temperature troppo rigide, l'unità è dotata di nastro riscaldante autoregolante e di schiuma poliuretanica isolante. Il coperchio integrale evita che la vaschetta e i diffusori siano contaminati da polvere e detriti. Adatta all'uso in aree a rischio (zone ATEX 1 e 2) e non a rischio, l'unità fornisce 12 litri di acqua al minuto per sciacquare efficacemente la zona degli occhi. L'unità è conforme agli standard EN e ANSI.



Illustrata con il pedale facoltativo

## Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
VASCHETTA/COPERCHIO	ASA
DIFFUSORI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
TUBATURE	Acciaio inossidabile
ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO ESTERNO	Schiuma poliuretanica isolante e rivestimento esterno in polietilene anti-impatto a media densità
FINITURA STANDARD	Bianca con strisce di sicurezza verdi e bianche
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP maschio
PRESSIONE NOMINALE	Da 2,0 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	12 l al minuto/3 US gal al minuto
RISCALDAMENTO	Nastro riscaldante autoregolante e pre-isolamento
CARICO DI RISCALDAMENTO	36 watt
APPARECCHIATURE ELETTRICHE: Aree non a rischio	Adatta all'uso in aree classificate come non a rischio
APPARECCHIATURE ELETTRICHE: Aree a rischio	Zone ATEX 1 e 2, gas gruppi IIA e IIB, temperatura classe T3 (IIC disponibile)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V monofase, 50/60 Hz (110 V disponibili)
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	-25 °C/-4 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
LAVAOCCHI/VISO	Tirare il coperchio verso il basso
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	501 mm (19,7") x 464 mm (18,3") x 1.183 mm (46,6")
PESO	14 kg/31 lb

# Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

## Lavaocchi su piedistallo con nastro riscaldante e vaschetta chiusa in ASA

EXP-AH-45GS/P

